

Cabo de conexão com soquete

ADOAH042VAS0050E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Materiais	TPU transparente
-----------	------------------

Material do invólucro	TPU, transparente
-----------------------	-------------------

Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
----------------	--------------------------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E10594



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042VAS0050E03

conexão elétrica

cabo: 50 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão



BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul