

E10600




Jumper

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11325
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção		III

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

Dados mecânicos


Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		zinco moldado sob pressão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



E10600




Jumper

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

conexão elétrica

cabo: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado

