

E10613




Cabo de conexão com soquete

ADOAH042ZDS0002A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC007

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	36 x 15 x 26
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça

E10613



Cabo de conexão com soquete


ADOAH042ZDS0002A04

conexão elétrica


cabo: 2 m, PVC, preto, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



Conexão



BK =	Cores dos fios :
BN =	preto
BU =	marrom
WH =	azul
	branco