

E10614




Jumper

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11386

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	15 x 15 x 46
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		zinco moldado sob pressão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E10614



Jumper

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)


Conexão



conexão elétrica - Buchse



Conexão



E10614



Jumper

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado