




Soquete confeccionável

SDOAF030ZDSFKPK

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção		III


Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	25 x 13 x 42
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material porca		ZnAl / Ni

Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: ZnAl / Ni



E10619



Soquete confeccionável

SDOAF030ZDSFKPK

Conexão

