




Soquete confeccionável

SDOGF030ZDSFKPK

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11552
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção		III

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67

Dados mecânicos


Dimensões	[mm]	13 x 13 x 44
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material porca		ZnAl / Ni

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: ZnAl / Ni



E10620



Soquete confeccionável

SDOGF030ZDSFKPK

Conexão

