



Cabo de conexão com soquete

ADOGG030--S0010A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

No scale drawing available

Área de aplicação

Característica especial	sem halogênio
-------------------------	---------------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 65

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	8 x 8 x 31
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR / PVC, sem halogênio, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU



E10623



Cabo de conexão com soquete

ADOGG030--S0010A03

Conexão



Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul