


E10631



Jumper

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...70

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais PA 6.6

Material do invólucro PA 6.6


Material porca zinco moldado sob pressão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA 6.6; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado



E10631




Jumper

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA 6.6; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado

