


E10635



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042ALS0010F03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	29 x 15 x 44
Materiais		PA 6.6
Material do invólucro		PA 6.6
Material porca		alumínio
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade		1 peça

E10635



Cabo de conexão com soquete


ADOAH042ALS0010F03

conexão elétrica


cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 4,5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA 6.6; Bloqueio: alumínio



Conexão



BN =	Cores dos fios :
BK =	marrom
BU =	preto
	azul