


E10657



Jumper

VDOAF032MSS0001A03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado






Jumper

VDOAF032MSS0001A03STGH030MSS

conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Conexão



conexão elétrica - Buchse



Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado