


E10660



Cabo de conexão com soquete

ADOGK190MSS0005B19

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Condições ambientais

Proteção IP 65

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 26 x 26 x 49

Materiais latão niquelado

Material do invólucro latão, niquelado

Material porca latão, niquelado

Observações


Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23; Corpo: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado



E10660



Cabo de conexão com soquete

ADOGK190MSS0005B19

Conexão

| | |
|----|-------|
| 1 | VT |
| 2 | RD |
| 3 | GY |
| 4 | RD/BU |
| 5 | GN |
| 6 | BU |
| 7 | GY/PK |
| 8 | WH/GN |
| 9 | WH/YE |
| 10 | WH/GY |
| 11 | BK |
| 12 | GN/YE |
| 13 | YE/BN |
| 14 | BN/GN |
| 15 | WH |
| 16 | YE |
| 17 | PK |
| 18 | GY/BN |
| 19 | BN |

| | |
|------|------------------|
| | Cores dos fios : |
| BK = | preto |
| BN = | marrom |
| BU = | azul |
| GN = | verde |
| GY = | cinza |
| PK = | rosa |
| RD = | vermelho |
| VT = | violeta |
| WH = | branco |
| YE = | amarelo |