


E10666



Jumper

VDOAH042MSS00,3A03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Saídas

Função elétrica PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material porca latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operação 1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E10666



Jumper

VDOAH042MSS00,3A03STGH030MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

