


# E10673



## Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 cinza

### Área de aplicação

Modelo

com amplificador

### Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

12...40 DC

### Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 65

### Dados mecânicos

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material porca

latão, niquelado

### Observações

Unidades por embalagem

1 peça

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



# E10673




## Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

### conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

