




Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 preto

Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 24 AC/DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica - conector		

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado






Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

conexão elétrica

cabo: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

