




Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



1 preto

Área de aplicação	
Modelo	com amplificador
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	12...40 DC
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 65
Dados mecânicos	
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça
conexão elétrica - conector	
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado	






Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

conexão elétrica

cabo: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

