


E10681



Cabo de conexão com soquete

ADOGH042MSS0010B04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Saídas

Função elétrica NPN

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 42

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operação 1 x LED, verde

Observações


Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




E10681



Cabo de conexão com soquete

ADOGH042MSS0010B04

Conexão



BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul