




Jumper

VDOAH040MSS0001B04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC017
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado





Jumper

VDOAH040MSS0001B04STGH040MSS

conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado

