


Jumper

VDOAH040MSS0003B04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Proteção		IP 67
----------	--	-------

Dados mecânicos

Materiais		PUR
-----------	--	-----

Material do invólucro		PUR
-----------------------	--	-----

Material porca		latão, niquelado
----------------	--	------------------

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



E10689



Jumper

VDOAH040MSS0003B04STGH040MSS

conexão elétrica

cabo: 3 m, PUR, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado

