


E10691



Jumper

VDOGH040MSS0003B04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 42

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado





Jumper

VDOGH040MSS0003B04STGH040MSS

conexão elétrica

cabo: 3 m, PUR, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

