

E10699




Cabo de conexão com soquete

ADOAH050MSS0005B05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC074

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10699



Cabo de conexão com soquete


ADOAH050MSS0005B05

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, preto; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco