

# E10701




## Cabo de conexão com soquete

ADOAH040VAS0010E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVT005

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



| Área de aplicação         |      |                                        |
|---------------------------|------|----------------------------------------|
| Característica especial   |      | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
| Sem silicone              |      | sim                                    |
| Dados elétricos           |      |                                        |
| Tensão de operação        | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                    |
| Capacidade de carga total | [A]  | 4                                      |
| Condições ambientais      |      |                                        |
| Temperatura ambiente      | [°C] | -25...100                              |
| Proteção                  |      | IP 68; IP 69K                          |
| Dados mecânicos           |      |                                        |
| Dimensões                 | [mm] | 26,5 x 15 x 38,5                       |
| Materiais                 |      | PVC                                    |
| Material do invólucro     |      | PVC                                    |
| Material porca            |      | 1.4404 (aço inoxidável / 316L)         |
| Observações               |      |                                        |
| Unidades por embalagem    |      | 1 peça                                 |

# E10701



## Cabo de conexão com soquete

ADOAH040VAS0010E04

### conexão elétrica

cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



### Conexão



Cores dos fios :  
BK = preto  
BN = marrom  
BU = azul  
WH = branco