

E10704




Cabo de conexão com soquete

ADOAH050VAS0005E05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVT013

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Notas		
Quantidade		1 peça

E10704



Cabo de conexão com soquete


ADOAH050VAS0005E05

conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco