


E10714



Cabo de conexão com soquete

ADOAF030ZDS0010A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção	III

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	17 x 10 x 27
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	zinco moldado sob pressão

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão




E10714



Cabo de conexão com soquete

ADOAF030ZDS0010A03

Conexão



BN =	Cores dos fios :
BK =	marrom
BU =	preto
	azul