


E10717



Cabo de conexão com soquete

ADOGH042MSS0005E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 42

Materiais PVC transparente

Material do invólucro PVC, transparente

Material porca latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações


Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC, transparente; Bloqueio: latão, niquelado




E10717



Cabo de conexão com soquete

ADOGH042MSS0005E04

Conexão



BN =
BK =
BU =
WH =

Cores dos fios :
marrom
preto
azul
branco