

E10721




Cabo de conexão com soquete

ADOAH042VAS0005A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC008

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Saídas

Função elétrica PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 68

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 36 x 15 x 26

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material porca 1.4305 (aço inoxidável / 303)

Displays / elementos de operação

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operação 1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E10721



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042VAS0005A03

conexão elétrica


cabo: 5 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



Conexão



BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul