

Cabo de conexão com soquete

ADOAH042VAS0020A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Proteção	IP 68
----------	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	36 x 15 x 26
-----------	------	--------------

Materiais	PUR
-----------	-----

Material do invólucro	PUR
-----------------------	-----

Material porca	1.4305 (aço inoxidável / 303)
----------------	-------------------------------

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E10723



Cabo de conexão com soquete

ADOAH042VAS0020A03

conexão elétrica

cabo: 20 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



Conexão



BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul