

E10724




Cabo de conexão com soquete

ADOGH040VAS0005A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC002

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	15 x 15 x 47
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		1.4305 (aço inoxidável / 303)

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

E10724



Cabo de conexão com soquete


ADOGH040VAS0005A04

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



Conexão



BK =	Cores dos fios :
BN =	preto
BU =	marrom
WH =	azul
	branco