

Suporte de fixação com curso fixo


FIXING/M18/BASIC/MS/END STOP

Artigo descontinuado

Descontinuado a partir de: 09/30/2024

Produtos alternativos: E12746

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Modelo

com batente fixo

Dados mecânicos

Peso [g]	130,2
Instrução de instalação	Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional)
Dimensões [mm]	M24 x 1,5 / L = 58
Designação da rosca	M24 x 1,5
Diâmetro interno [mm]	18
Materiais	latão revestido com bronze branco; Porcas: latão revestido com bronze branco
Máx. torque de aperto [Nm]	7; (porcas de fixação: 40)

Acessórios

Material incluído

Porcas: 2

Observações

Unidades por embalagem

1 peça