


E10745



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040VAS0020E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação	
Característica especial	Contatos banhados a ouro
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Dimensões [mm]	27 x 15 x 39
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

E10745



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040VAS0020E04

conexão elétrica

cabo: 20 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco