
# E10774

## Soquete confeccionável

SDOAH040PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11509 ou E11658
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.




| | | |
|---|---|---|
| **Dados elétricos** | | |
| Tensão de operação | [V] | < 125 AC / < 150 DC |
| **Condições ambientais** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -40...85 |
| Proteção | | IP 67 |
| **Dados mecânicos** | | |
| Dimensões | [mm] | 35 x 20 x 30 |
| Materiais | | PBT |
| Material do invólucro | | PBT |
| Material porca | | PA |
| **Notas** | | |
| Quantidade | | 1 peça |

# E10774

## Soquete confeccionável

SDOAH040PLSFKPG

### conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PBT; Bloqueio: PA




### Conexão

