




## Jumper

VDOAH040ZDS0010A03STGH040ZDS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

## Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

## Dados mecânicos

Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		ZnAl / Ni

## Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

## conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: ZnAl / Ni



# E10781



## Jumper

VDOAH040ZDS0010A03STGH040ZDS

### conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR / PVC, preto; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: ZnAl / Ni

