


E10784



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS0015A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 27 x 15 x 39

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica

cabo: 15 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



E10784



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS0015A04

Conexão



Cores dos fios :

BN =	marrom
BK =	preto
BU =	azul
WH =	branco