


Cabo de conexão com soquete

ADOGF030MSS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

E10786



Cabo de conexão com soquete

ADOGF030MSS0005E03

conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)


conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul