


E10787



Cabo de conexão com soquete

ADOAF030MSS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado




E10787



Cabo de conexão com soquete

ADOAF030MSS0005E03

Conexão



BK = Cores dos fios :
BN = preto
BU = marrom
 azul