




Plugável

SSTAA030MSSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC
--------------------	-----	----------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso	[g]	25
Dimensões	[mm]	20 x 20 x 58
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material porca		latão, niquelado

Observações


Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Prensa Cabo: PG 7

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado



E10788

Plugável

SSTAA030MSSFKPG



Conexão

