

E10792




Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS0010A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC006

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 27 x 15 x 39

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E10792



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS0010A03

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR / PVC, preto; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



BN = Cores dos fios :
marrom
BK = preto
BU = azul