


E10801



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040VAS0020E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação	
Característica especial	Contatos banhados a ouro
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Dimensões [mm]	15 x 15 x 42
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

E10801



Cabo de conexão com soquete

ADOGH040VAS0020E04

conexão elétrica

cabo: 20 m, PVC, laranja; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado



Conexão



BK =
BN =
BU =
GY =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
cinza