

E10805




Soquete confeccionável

SDOAJ040PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10013

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Característica especial Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC/DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Proteção IP 65

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 43 x 25 x 36

Materiais PBT

Material do invólucro PBT

Material porca ULTRAMID

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E10805



Soquete confeccionável

SDOAJ040PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Prensa Cabo: PG 9

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M18, angular (90°); codificação: A; Corpo: PBT; Bloqueio: ULTRAMID; Contatos: dourado



Conexão

