


E10814



Cabo de conexão com soquete

ADOAF032VAS0020A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade		1 peça

E10814



Cabo de conexão com soquete


ADOAF032VAS0020A03

conexão elétrica


cabo: 20 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



Conexão



BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul