


E10817



Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS



Área de aplicação

Característica especial

sem halogênio

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 24 AC/DC

Proteção contra sobretensão

sim; (VDR)

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

62,55

Dimensões

[mm]

30 x 15 x 39

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material porca

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Displays / elementos de operação

Display

em operação

1 x LED, amarelo

Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS

Acessórios

Material incluído

parafuso

área para marcação


Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)



conexão elétrica

cabos: 0,3 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

