

# E10818



## Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS



### Área de aplicação

Característica especial

sem halogênio

### Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 24 AC/DC

Proteção contra sobretensão

sim; (VDR)

### Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

### Dados mecânicos

Peso

[g]

76

Dimensões

[mm]

30 x 15 x 39

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material porca

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

### Displays / elementos de operação

Display

em operação

1 x LED, amarelo

**Cabos de conexão com conector de válvula**

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS

**Acessórios**

Material incluído

parafuso

área para marcação



**Observações**

Unidades por embalagem

1 peça

**conexão elétrica - conector**

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

**conexão elétrica**cabos: 0,6 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )**Conexão****conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

