


E10820



Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS



Área de aplicação

Característica especial

sem halogênio

Dados elétricos

Tensão de operação [V]

< 24 AC/DC

Proteção contra sobretensão

sim; (VDR)

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]

73,7

Dimensões [mm]

30 x 15 x 39

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material porca

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Displays / elementos de operação

Display

em operação

1 x LED, amarelo



Cabos de conexão com conector de válvula


VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS

Acessórios	
Material incluído	parafuso
	área para marcação
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça
conexão elétrica - conector	

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)



conexão elétrica
cabo: 0,6 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)
Conexão



conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme padrões industriais, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

