


E10821



Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN



Área de aplicação

Aplicação	NAMUR
-----------	-------

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 15 DC
--------------------	-----	---------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso	[g]	51,9
Dimensões	[mm]	31 x 14,5 x 38
Materiais		TPU; PUR
Material do invólucro		TPU / PUR
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Acessórios

Material incluído	parafuso
	área para marcação

Observações

Observações	Em caso de aplicação em zona 0, grupo IIB ou IIC, o operador deve evitar cargas eletrostáticas intensas junto à tomada de cabos.
Unidades por embalagem	1 peça



Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)



conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PVC, azul, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

