


Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Aplicação	NAMUR
-----------	-------

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 15 DC
------------------------	---------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	15 x 30 x 39
Materiais	TPU; PUR
Material do invólucro	TPU / PUR
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Acessórios

Material incluído	parafuso
	área para marcação

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------




Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)



conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PVC, azul, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme padrões industriais, angular (90°); Corpo: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

