


# E10826



## Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Área de aplicação

Aplicação NAMUR

### Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 15 DC

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 30 x 39

Materiais TPU; PUR

Material do invólucro TPU / PUR

Material porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

### Acessórios

Material incluído parafuso  
área para marcação

### Observações

Unidades por embalagem 1 peça

# E10826




## Cabos de conexão com conector de válvula

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

### conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)



### conexão elétrica

cabo: 0,6 m, PVC, azul, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme padrões industriais, angular (90°); Corpo: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

