


Cabo de conexão com conector

ASTAH050VAS00,6A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação

Característica especial

sem halogênio

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 24 AC/DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

39 x 30 x 15

Materiais

PUR; TPU

Material do invólucro

PUR / TPU

Material porca

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Notas

Quantidade

1 peça

E10838



Cabo de conexão com conector


ASTAH050VAS00,6A03

conexão elétrica

cabo: 0,6 m, PUR, sem halogênio, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR / TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão

3	BU
4	BN
5	YE/GN

BN =
BU =
GN/YE =

Cores dos fios :
marrom
azul
verde/amarelo