




Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação	
Aplicação	NAMUR
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 15 DC
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Dimensões [mm]	30 x 15 x 39
Materiais	TPU; PUR
Material do invólucro	TPU / PUR
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Acessórios	
Material incluído	parafuso área para marcação
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça



Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)



conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PVC, azul, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção C conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU / PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

