


E10849



Suporte de fixação com curso fixo

FIXING/M8/BASIC/MS/END STOP



Área de aplicação

Modelo

com batente fixo

Dados mecânicos

Peso

[g]

36,3

Instrução de instalação

Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional)

Dimensões

[mm]

M12 x 1 / L = 42

Designação da rosca

M12 x 1

Diâmetro interno

[mm]

8

Materiais

latão revestido com bronze branco; Porcas: latão revestido com bronze branco

Máx. torque de aperto

[Nm]

5; (porcas de fixação: 10)

Acessórios

Material incluído

Porcas: 2

Observações

Unidades por embalagem

1 peça