


E10850



Cabo de conexão com soquete

ADOGA030VAS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC
--------------------	-----	----------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	15 x 15 x 42
Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

E10850



Cabo de conexão com soquete


ADOGA030VAS0005E03

conexão elétrica


cabo: 5 m, PVC, amarelo, Ø 5 mm; 3 x 0,38 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado



Conexão



GN =	Cores dos fios :
RD/BK =	verde
RD/WH =	vermelho / preto
	vermelho / branco