


Cabo de conexão com soquete

ADOAA030VAS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 250 AC
------------------------	----------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	27 x 15 x 39
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E10851



Cabo de conexão com soquete

ADOAA030VAS0005E03

conexão elétrica


cabo: 5 m, PVC, amarelo, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", angular (90°); codificação: C; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado



Conexão



GN =	Cores dos fios :
RD/BK =	verde
RD/WH =	vermelho / preto
	vermelho / branco